


โซ่คัพ DYSC-20-18-Y1F

หมายเลขชิ้นส่วน: 2479149

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
ฮับ	18 mm
การทำใหหมาะต ำ	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิจอง	0.3 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บพบาตเดี่ยว กต
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลวดทอง	16 mm
แรงกระแทกสูงสุด	3000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	38 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	80000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.32 J
แรงResetting	10 N
แรงแทรกต่ำสุด	100 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	370 g
ช่วงมวล	100 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน้อตลือค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ
กานลือกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยดสูง