


โซ่คัพ DYSC-25-25-Y1F

หมายเลขชิ้นส่วน: 2480234

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	25
ฮับ	25 mm
การทำใหหมาะต ำ	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.3 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บทยาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลวดทอน	25 mm
แรงกระแทกสูงสุด	4000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	100 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	140000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.8 J
แรงResetting	14 N
แรงแทรกต่ำสุด	140 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	575 g
ช่วงมวล	160 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อดล็ค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
กานลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง