


# ชุดต่อ EAMM-A-D50-100A-S1

หมายเลขชิ้นส่วน: 2734288

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	17 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1140 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	D50B
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	100A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS