

# กระบอกลมแบบเบลโล่ EB-80-45

หมายเลขชิ้นส่วน: 2748904

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	80
การติดตั้งที่จำเป็น Ø	95 mm
ฮับ	45 mm
ขยายความสูงสูงสุด	110 mm
มุมเอียงสูงสุด	15 deg
แม็กซอพอเซต	10 mm
ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้ง	65 mm
ฟังก์ชัน	บทยาทเดียว
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...70 °C
แรงResetting	200 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	500 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
พอร์ทลม	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุผสม	CR
วัสดุที่อยู่อาศัย	หล่ออลูมิเนียม