


# Guide unit EAGF-V2-KF-40-320

หมายเลขชิ้นส่วน: 2783047

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
ฮับ	320 mm
พลิกกลับ	0 $\mu$ m
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	แนะนำ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แมกซ์ ฟอรัซ Fy	1000 N
แรงสูงสุด Fy คงที่	1260 N
แรง Fz สูงสุด	1000 N
แรงสูงสุด Fz คงที่	1260 N
Max Moment Mx	44 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่	55 Nm
แรงบิดสูงสุด My	52 Nm
Max. moment My static	65 Nm
Max Moment Mz	52 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่	65 Nm
แรงเคลื่อนตัว	15 N
การเคลื่อนที่มวล	2307 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3541 g
จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จิ้งหะ 0 มม.	38 mm
จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจิ้งหะ 10 มม.	4.2 mm
ประเภทของรีด	ดวยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดีด อโนไดซ์
แผ่นแอกวัสดุ	เหล็ก