


# หัวต่อสวมเร็วแบบตัว T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

หมายเลขชิ้นส่วน: 2839846

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN61076-2-101
ประเภทของรีด	ชั้นสกรูได้
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	28 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	เตารับแบบตรง, M12x1, 5 พิน, รหัส A
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	หัวต่อแบบตรง, M12x1, 2-pin, A-coded
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 3	คอนเนคเตอร์แบบตรง, M12, 3 พิน, A-coded
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	4 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	1.5 kV
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุที่อยู่อาศัย	TPE-U(PUR)
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
วัสดุเนื้อเยื่อ	สังกะสีหล่อ ชุบนิเกิล
ซิลิโคน	FPM
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง ปิดทอง