


ตัวต้านทานกระแสไฟเบรก CACR-KL2-40-W2000

หมายเลขชิ้นส่วน: 2882343

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	500
ตำแหน่งการติดตั้ง	การพาความร้อนฟรี แนวตั้ง
ตัวต้านทานเบรกพลังงานพัลส์ที่ 380 V	8000 Ws
ตัวต้านทานเบรกพลังงานพัลส์ที่ 780 V	7200 Ws
ประสิทธิภาพที่ 35% ED และ 20°C	2000 W
พิกัดกำลังตัวต้านทานเบรก	800 W
อัตราค่าความต้านทานเบรกที่ 380 V	600 W
อัตราค่าความต้านทานเบรกที่ 780 V	480 W
ค่าความต้านทาน	40 Ohm
อนุญาต	c CSA us (OL) c UL เร้า - ใ้รับการยอมรับ (OL)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2400 g
ประเภทของรีด	ทางเลือก: มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS