

# ยูเนียนนัท MCK-PK-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 2965

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	เกลียวตัวเมีย M10x1
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	0 psi...145 psi
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิตั้งแต่	-10 °C...60 °C
ข้อต่อ 1	สำหรับท่อขนาดนอก Ø 6 มม. สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 4 มม. พร้อมนอตยูเนียน
วัสดุเนื้อยูเนียน	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS