

ยูเนียนนัท MCK-PK-9

หมายเลขชิ้นส่วน: 2967

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	เกลียวตัวเมีย M16x1
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่สมบูรณ์	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ทั้งหมด	0 psi...145 psi
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิตั้งแต่โดยรอบ	-10 °C...60 °C
ข้อต่ออลม 1	สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 9 มม. พร้อมนอตยูเนียน
วัสดุเนื้อยูเนียน	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS