

แผ่นเชื่อมต่อ VABS-S7-BE-B-G14-V14

หมายเลขชิ้นส่วน: 2999476

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ควบคุมการจ่ายอากาศ	ภายใน
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
อัตราการไหล การระบายอากาศ Kv	2.2 m ³ /h
อัตราการไหล Kv สำหรับช่องระบายอากาศ	8.6 m ³ /h
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP65
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	250 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ขอดอลม 1	G1/4
ขอดอลม 2	หน้าแปลน 1/4 แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR
ขอดอลม 3	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	เคลือบอะลูมิเนียม
ซิลวัสดุ	NBR