

แผ่นเชื่อมต่อ NASE-1/4-NPT-1-ISO

หมายเลขชิ้นส่วน: 30426

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลา	6 mm
แรงดันใช้งาน	0 bar...16 bar
อนุญาต	UL - ได้รับการยอมรับ (OL)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ประเภทของวาล์วยึด	ขันสกรูได้
ขอตอไฟลิตแอร์ 12	1/8 NPTF
ช่องเชื่อมต่ออากาศ 14	1/8 NPTF
ขอตอลม 1	1/4 NPTF
ขอตอลม 2	1/4 NPTF
ขอตอลม 3	1/4 NPTF
ขอตอลม 4	1/4 NPTF
ขอตอลม 5	1/4 NPTF