


# สายเชื่อมต่อ KMC-1-24DC-5-LED

หมายเลขชิ้นส่วน: 30933

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                           |
|--|----------------------------------|
| การแสดงผลสถานะการสลับ                          | ไฟ LED                           |
| ประเภทของรีด                                   | บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M3 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                       |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 320 g                            |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                              | กระป๋อง<br>รูปร่าง A             |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                            | 24 V                             |
| การป้องกันขั้วย้อนกลับ                         | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด   |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน                       | ปัจจุบัน                         |
| ความยาวสายเคเบิล                               | 5 m                              |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                  | 6 mm                             |
| การประกอบสายเคเบิล                             | 3 x 0.75 มม. <sup>2</sup>        |
| ระดับการป้องกัน                                | IP67<br>ตามมาตรฐาน IEC 60529     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -20 °C...80 °C                   |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป    |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ    |
| วัสดุปลอกสาย                                   | พีวีซี                           |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | PC                               |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ                           | สึปbronซ์                        |