


ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย KMF-1-24DC-5-LED

หมายเลขชิ้นส่วน: 30937

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|----------------------------------|
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิทช์ | ไฟ LED |
| ประเภทของรีด | บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M3 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 320 g |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | กระป๋อง |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 24 V |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน | ปัจจุบัน |
| ความยาวสายเคเบิล | 5 m |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | 6 mm |
| การประกอบสายเคเบิล | 3 x 0.75 มม. ² |
| ระดับการป้องกัน | IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...80 °C |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| วัสดุปลอกสาย | พีวีซี |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PC ปอม |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ | สึบรอนซ์ |