


ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย KMV-1-24DC-2,5-LED

หมายเลขชิ้นส่วน: 30939

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|----------------------------------|
| การแสดงผลสถานะการสลับ | ไฟ LED |
| ประเภทของรีด | บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M3 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 170 g |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | กระป๋อง รูปร่าง B |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 24 V |
| การป้องกันขั้วย้อนกลับ | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน | ปัจจุบัน |
| ความยาวสายเคเบิล | 2.5 m |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | 6 mm |
| การประกอบสายเคเบิล | 3 x 0.75 มม. ² |
| ระดับการป้องกัน | IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...80 °C |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| วัสดุปลอกสาย | พีวีซี |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PC |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ | สลิปโรนซ์ |