

# ง่ามยึดกระบอกลูกสูบที่พื้น LBG-40

หมายเลขชิ้นส่วน: 31762

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า   |
|--|--|
| ขนาด                                     | 40   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L   |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง เป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5%<br>ขอยกเว้น ไคแทล แก้ววงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -40 °C...150 °C  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 300 g  |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |
| วัสดุยึด                                 | หลอสแตนเลส   |
| วัสดุโบลท                                | เหล็กชุบแข็ง   |
| ฟิวส์วัสดุ                               | เหล็กสปริง   |