


ง่ามยึดกระบอกลูกสูบที่พื้น LNG-50

หมายเลขชิ้นส่วน: 33892

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | 50 |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน | ISO 15552 (ก่อนหน้านี้รวมถึง VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -40 °C...80 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 281 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุยึด | เหล็กตัด |
| วัสดุแข็ง | PA |