


# วาล์วนิรภัยสุญญากาศ ISV-1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 33970

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	G1/4
ความสามารถในการตัดออกของพัลส์	8 MPa 8 bar
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
อัตราการดูดที่ต้องการที่ -0.05 MPa (-0.5 บาร์, -7.25 psi)	1.6 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	16 g
ประเภทของวัสดุ	ขึ้นสกรูได้
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 2	G1/4
สปริงวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ตัวกรองวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ตาข่ายสแตนเลส
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
สกรูกลางวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
วัสดุลอย	POM