


# pneumatic valve VLX-2-1-MS

หมายเลขชิ้นส่วน: 34436

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ไดอะแฟรมวาลว
ประเภทการดำเนินการ	นิวเมติก
หลักการปิดผนึก	ออน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ขอดอบแบบเข้ามม	G1
ความกว้างปรกติ	25 mm
ฟังก์ชันวาลว	2/2 มีด monostable
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
ความดันปานกลาง	1 bar...10 bar
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คันแรงไม่ได้
รีเซ็ตประเภท	สปริงลม
ประเภทการกระตุ้น	น้ำรอม
สื่อควบคุม	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ปานกลาง	กรองอากาศอัด, กรองความละเอียด 200 µm
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
อัตราการไหลปรกติ	14000 l/min
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
สกรูหมายเลขวัสดุ	1.4301
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1010 g