

# Guide unit FENG-32- -GF

หมายเลขชิ้นส่วน: 34481

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	32
ฮับ	10 mm...500 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือการเลื่อน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	แนะนำ
ป้องกันการกระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงเคลื่อนตัว	30 N
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	17 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	1570 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	17 g
จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จังหวะ 0 มม.	43 mm
จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจังหวะ 10 มม.	4,5 mm
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม
แผ่นแอกวัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ชุบอนโนไดซ์