

# Guide unit FENG-63- -KF

หมายเลขชิ้นส่วน: 34490

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	63
ฮับ	10 mm...500 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แนะนำ
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แมกซ์ ฟอรัช Fy	1260 N
แรงสูงสุด Fy คงที่	1600 N
แรง Fz สูงสุด	1260 N
แรงสูงสุด Fz คงที่	1600 N
Max Moment Mx	75 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่	95 Nm
แรงบิดสูงสุด My	90 Nm
Max. moment My static	115 Nm
Max Moment Mz	90 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่	115 Nm
แรงเคลื่อนตัว	15 N
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	49 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	5410 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	49 g
จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จังหวะ 0 มม.	69 mm
จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจังหวะ 10 มม.	4.6 mm
ประเภทของรีด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม
แผ่นแอกวัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอนไดซ์