

Guide unit FENG-32-200-KF

หมายเลขชิ้นส่วน: 34496

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | 32 |
| ฮับ | 200 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| แนะนำ | คู่มือลูกหมุนเวียน |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | แนะนำ |
| ป้องกันการระเบิด | โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...80 °C |
| แมกซ์ ฟอซ Fy | 750 N |
| แรงสูงสุด Fy คงที่ | 1020 N |
| แรง Fz สูงสุด | 750 N |
| แรงสูงสุด Fz คงที่ | 1020 N |
| Max Moment Mx | 28 Nm |
| แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่ | 38 Nm |
| แรงบิดสูงสุด My | 34 Nm |
| Max. moment My static | 46 Nm |
| Max Moment Mz | 34 Nm |
| แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่ | 46 Nm |
| แรงเคลื่อนตัว | 15 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1890 g |
| ประเภทของรีด | ด้วยเกลียวใน |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| องค์ประกอบคู่มือวัสดุ | เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม |
| แผ่นแอกวัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอนโนไดซ์ |