

Guide unit FENG-40-160-KF

หมายเลขชิ้นส่วน: 34501

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
ฮับ	160 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แนะนำ
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แมกซ์ ฟอรัช Fy	1000 N
แรงสูงสุด Fy คงที่	1260 N
แรง Fz สูงสุด	1000 N
แรงสูงสุด Fz คงที่	1260 N
Max Moment Mx	44 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่	55 Nm
แรงบิดสูงสุด My	52 Nm
Max. moment My static	65 Nm
Max Moment Mz	52 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่	65 Nm
แรงเคลื่อนตัว	15 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2882 g
ประเภทของรีด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม
แผ่นแอกวัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอินโดซ์