

Guide unit FENG-100-320-KF

หมายเลขชิ้นส่วน: 34534

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	100
ฮับ	320 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แนะนำ
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แมกซ์ ฟอซ Fy	2300 N
แรงสูงสุด Fy คงที่	3120 N
แรง Fz สูงสุด	2300 N
แรงสูงสุด Fz คงที่	3120 N
Max Moment Mx	198 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่	268 Nm
แรงบิดสูงสุด My	197 Nm
Max. moment My static	267 Nm
Max Moment Mz	197 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่	267 Nm
แรงเคลื่อนตัว	40 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	15454 g
ประเภทของรีด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม
แผ่นแอกวัสดุ	เหล็กตัด