


โซ่คัพ YSR-8-8-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 34571

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	8
ฮับ	8 mm
การทำใหหมาะต ำ	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิจอง	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลวดทอง	8 mm
แรงกระแทกสูงสุด	500 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	3 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	18000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.02 J
แรงResetting	2.5 N
แรงแทรกต่ำสุด	18 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	32 g
ช่วงมวล	15 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อดล็ค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
กานลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง