


โซ่คัพ YSR-16-20-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 34573

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
ฮับ	20 mm
การทำใหหมาะต ำ	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิต่ำ	0.3 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บทยาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลวดทอง	20 mm
แรงกระแทกสูงสุด	2000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	30 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	64000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.16 J
แรงResetting	6 N
แรงแทรกต่ำสุด	60 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	185 g
ช่วงมวล	90 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
กานลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง