


เซ็นเซอร์ HGL-1/4-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 34878

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาลว	ฟังก์ชันตรวจสอบปลดล๊อคได้
ขอตอลม 1	1/4 NPT
ขอตอลม 2	1/4 NPT
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
อัตราการไหลปกติ	0 l/min...490 l/min
แรงดันใช้งาน	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
ไฟลัดความดัน	0.18 MPa...1 MPa 1.8 bar...10 bar
ควบคุมความดัน	26.1 psi...145 psi
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทานน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...80 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR