


สายเชื่อมต่อ KMYZ-2-24-2,5-LED

หมายเลขชิ้นส่วน: 34997

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การจำแนกทางทะเล	ดูใบรับรอง
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิทซ์	ไฟ LED
ประเภทของรีด	บนโซลินอยดวาล์วพร้อมสกรูยึดตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	50 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	2-pin / 2-wire มุมข้ออกเกิด / สายเคเบิล ดีไซน์สีเหลี่ยม/ปลายเปิด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	1 A
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
ความยาวสายเคเบิล	2.5 m
คุณสมบัติสาย	คาเริ่มตัน
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	3.4 mm
การประกอบสายเคเบิล	2 x 0.25 มม. ²
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุปลอกสาย	TPE-U(PUR)
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
หน้าสัมผัสปลอกวัสดุ	สึบรอนซ์