


# ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ VASB-30-1/8-NBR

หมายเลขชิ้นส่วน: 35412

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ความกว้างปรกติ                         | 3 mm   |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด               | 30 mm  |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวดูด                | 25 mm  |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ข้างต้น  |
| รูปร่างจุกนม                           | ทอพับยึดกลม 1.5 เท่า   |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| แรงดันปกติในการทำงาน                   | -0.07 MPa  |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | -0.7 bar<br>-10.15 psi   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...80 °C   |
| แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70%               | 34 N   |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย          | 34 N   |
| เกลียวยึด                              | G1/8   |
| สิ่งที่แนบมาดูด                        | G 1/8  |
| การเชื่อมต่อสูญญากาศ                   | G1/8   |
| สี                                     | สีดำ   |
| ความแข็งฝั่ง                           | 60 +/- 5   |
| จุกเกลียววัสดุ                         | ทองเหลือง  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |
| ถ้วยดูดวัสดุ                           | NBR  |