



# เครื่องกำเนิดสัญญาณ VAD-MYB-1/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 35553

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลวาล	0.7 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ลักษณะอีเจ็คเตอร์	สัญญาณสูง
ฟังก์ชันบูรณาการ	วาล์วเปิด-ปิดไฟฟ้า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัว T
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...8 bar
สัญญาณสูงสุด	85 %
รอบการทำงาน	100%
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...40 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	80 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ปลั๊ก
ประเภทของรัด	ดวยเกลียวใน
ขอตอล 1	M5
การเชื่อมต่อสัญญาณ	G1/8
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม