


เครื่องกำเนิดสัญญาณภาค VAD-ME-1/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 35554

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลวาล	0.95 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ลักษณะอีเจ็คเตอร์	สัญญาณสูง
ฟังก์ชันบูรณาการ	วาล์วเปิด-ปิดไฟฟ้า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัว T
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...8 bar
สัญญาณสูงสุด	85 %
รอบการทำงาน	100%
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...40 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	123 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ปลั๊ก
ประเภทของรีด	ด้วยเกลียวใน
ขอตอล 1	G1/8
การเชื่อมต่อสัญญาณภาค	G1/8
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม