

แผ่นเชื่อมต่อ VABS-S7-RB-B-G14-V14

หมายเลขชิ้นส่วน: 3580505

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ควบคุมการจ่ายอากาศ	ภายนอก ภายใน
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP65
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ขอตอไพลอตแอร์ 12	G1/4
ขอตอลม 1	G1/4
ขอตอลม 2	หน้าแปลน 1/4 แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR
ขอตอลม 3	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	เคลือบอะลูมิเนียม
ซีลวัสดุ	NBR