


แผ่นยึด VAME-S7-P-N-V14-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 3581412

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| แรงดันใช้งาน | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| ป้องกันการระเบิด | โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX) |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| ประเภทของรั่ว | มีรูทะลุ |
| ขอตอล 1 | M5 แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR |
| ขอตอล 2 | หน้าแปลน 1/4 แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR |
| ขอตอล 3 | G1/4 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซีลวัสดุ | NBR |
| วัสดุแผ่น | เคลือบอะลูมิเนียม |