

# ชั้นต่อ KSZ-M12X1,25

หมายเลขชิ้นส่วน: 36126

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า   |
|--|--|
| ขนาด                                     | M12x1.25   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ   |
| การเชื่อมต่อแบบเกลียว                    | เกลียวใน M12x1.25  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L   |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง เป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 1%<br>ขอยกเว้น ไทเทเนียม แอ่งวงจรมีฟ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -40 °C...150 °C  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 180 g  |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |
| วัสดุยึด                                 | เหล็ก<br>สังกะสี   |
| วัสดุชั้นด้าย                            | เหล็ก<br>สังกะสี   |