


ห้องขอตอ EAMK-A-S38-38A/B-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 3637942

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	172 g
ตัวกระตุ้นหีสอินเตอร์เฟส	S38
ตัวเรือนคลัตช์หีสอินเทอร์เฟส	38A 38B
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS