


กระบอกลมแบบเบลโล่ EB-215-155

หมายเลขชิ้นส่วน: 36492

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | 215 |
| การติดตั้งที่จำเป็น Ø | 230 mm |
| ฮับ | 155 mm |
| ขยายความสูงสูงสุด | 230 mm |
| มุมเอียงสูงสุด | 30 deg |
| แม็กซอพอเช็ด | 20 mm |
| ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้ง | 75 mm |
| ฟังก์ชัน | บทยาทเดียว |
| แรงดันใช้งาน | 0 bar...8 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่สามารถทาน้ำมันได้ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -40 °C...70 °C |
| แรงResetting | 200 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 2300 g |
| ประเภทของรัด | ด้วยเกลียวใน |
| พอร์ทลม | G3/4 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุผสม | ไม่มี/BR |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็ก ชุบสังกะสี |