


ท่อเกลียวสำหรับท่อ PKB-50-BL

หมายเลขชิ้นส่วน: 3656

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	สำหรับมัตท่อ \varnothing สูงสุด 50 มม.
นอก \varnothing	6 mm
\varnothing ภายใน	4 mm
ข้อมูลการใช้งาน	12ทอลม เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก \varnothing 12 มม. 28ทอลม เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก \varnothing 8 มม. 50ทอลม เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก \varnothing 6 มม. 60ทอลม เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก \varnothing 4 มม.
ความยาวทอลม	50 m
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.0146 kg/m
สี	สีฟ้า
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	โพลีเอทิลีน