


หน้าแปลนมอเตอร์ EAMF-A-95A-120G-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 3659724

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	888 g
อินเทอร์เฟซมอเตอร์	120G
ตัวเรือนคลัตช์สอินเทอร์เฟซ	95A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS