

เซ็นเซอร์ H-M5

หมายเลขชิ้นส่วน: 3671

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่ส่งคืน
ขอตอลม 1	M5
ขอตอลม 2	M5
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
อัตราการไหลปกติ	115 l/min
แรงดันใช้งาน	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR