

# ตัวเชื่อมต่อด้าน ACK-3/8-PK-9

หมายเลขชิ้นส่วน: 3710

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ความกว้างปรกติ                         | 8 mm   |
| ประเภทของซิลบนเดี่ยวชั้นเกลียว         | แหวนปิดผนึก  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ   |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง   |
| ขนาดบรรจุ                              | 10   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi  |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่สูงสุด 50 °C  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)                        |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้<br>น้ำ: เกลียว G ใช้ได้เฉพาะกับแหวนปิดผนึกประเภท OL<br>เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C   |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                   | 12.5 Nm  |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย       | ± 20 %   |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวใน G3/8  |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 9 มม. พร้อมน็อต   |
| วัสดุเนื้อยูนิเยน                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม  |
| จุกเกลียววัสดุ                         | อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอินโดซ์   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |
| วงแหวนปิดผนึกวัสดุ                     | PA เสริมแรง<br>TPE-U (PU)  |