



AND block ZK-PK-3-6/3

หมายเลขชิ้นส่วน: 4204

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาลว	และฟังก์ชัน
ขอตอลม 1	PK-3
ขอตอลม 2	PK-3
ประเภทของรัด	การติดตั้งแผงด้านหน้า
อัตราการไหลปกติ	100 l/min
แรงดันใช้งาน	1.6 bar...8 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...]
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ความกว้างปกติ	2.5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	85 g
ขอตอลม 3	PK-3
ซิลวีสดู	NBR