

บอลวาล์ว **VZBM-11/4-RP-25-D-2-F03-B2B3**
หมายเลขชิ้นส่วน: 4405651

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลวาล์ว 2 ทาง
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ขอดอแบบเข้ามุม	Rp1 1/4

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ทิศทางสล็อต = ทิศทางการไหล
รูปแบบการเจาะหน้าแปลน	F03
Øภายใน	32 mm
ขนาดที่กำหนดDN	32
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ขดต่อแรงดันที่กำหนด PN	25
แรงบิดเบรกอะเวย์ที่วาล์วแรงดันระบุความแตกต่างของแรงดัน PN	7.5 Nm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN10226-1 ISO 5211
ปานกลาง	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-::-] ก๊าซเฉื่อย น้ำ - ไมไซโอน้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง
อุณหภูมิปานกลาง	-15 °C...90 °C
กระแสKv	84 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	CW617N
ซีลวัสดุ	FPM HNBR ไฟเบอร์
ลูกบอลวัสดุ	ทองเหลือง โครเมียม
วัสดุลูกบอลหมายเลข	CW617N
เพลลาวัสดุ	ทองเหลือง
เพลลาหมายเลขวัสดุ	CW617N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	730 g
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ