

บอลวาล์ว **VZBM-3/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 4451856

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	บอลวาล์ว 3 ทาง T-bore
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรั้ว	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	Rp3/4
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ทิศทางการไหล = ทิศทางการไหล
รูปแบบการเจาะหน้าแปลน	F03
Øภายใน	17.6 mm
ขนาดที่กำหนดDN	20
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	40
แรงบิดเบรกอะไหล่ที่วาล์วแรงดันระบุความแตกต่างของแรงดัน PN	8 Nm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN10226-1 ISO 5211
ปานกลาง	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-] ก๊าซเฉื่อย น้ำ - ไม่ใช่ไอน้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...130 °C
อัตราการไหล Kv ประเภท T angle	41 m <sup>3</sup> /h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบนิเกิล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	CW617N
ซีลวัสดุ	HNBR ไฟเบอร์
ลูกบอลวัสดุ	ทองเหลือง โครเมียม
วัสดุลูกบอลหมายเลข	CW614N
เพลลาวัสดุ	ทองเหลือง
เพลลาหมายเลขวัสดุ	CW614N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	710 g
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ