


ชุดต่อ EAMM-A-V20-28A

หมายเลขชิ้นส่วน: 4505258

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	36.4 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.022 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	0.2 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	27 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	V20
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	28A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS