



โซลินอยด์วาล์ว BMFH-3-3-M5

หมายเลขชิ้นส่วน: 4523

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3x3/2 ปิด monostable
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
อัตราการไหลปกติ	50 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	M5
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วกันวาล์วพร้อมสปริงกลับ
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ระดับการป้องกัน	IP65
ความกว้างปกติ	1.3 mm
หลักการบีบผนึก	อ่อน
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	3
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
ชุดกินไฟ	7.5 W
ถือครองการไหลพลังงาน	6 W
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:--]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	350 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ปลั๊ก
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
ขอตอลม 1	G1/8
ขอตอลม 2	M5
ขอตอลม 3	M5
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม