



วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GRF-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 4565

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรง
ขอตอลม 1	PK-3
ขอตอลม 2	PK-3
องค์ประกอบการปรับ	สกรูนอต
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	45 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ	45 l/min
แรงดันใช้งาน	0.5 bar...8 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	95 g
สกรูปรับวัสดุ	ทองเหลือง