



วาล์วปุ่มกด T-5/3-1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 4578

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	5/3 บีดแล้ว
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
อัตราการไหลปกติ	680 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	G1/4
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
ความกว้างปรกติ	7 mm
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ประเภทการกระตุ้น	นํารอง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1160 g
ขอตอล 1	G1/4
ขอตอล 2	G1/4
ขอตอล 3	G1/4