

# ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-30-V20-28A-44

หมายเลขชิ้นส่วน: 4767125

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	30
ระยะศูนย์กลาง	44 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	3000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	2.11 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.015 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	0.05 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	97 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเดอร์เฟส	V20
อินเทอร์เฟสรหัสมอเตอร์	28A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS