



ปลั๊ก
NECC-M-S-R3G8PP-HX-PN
 หมายเลขชิ้นส่วน: 5195384

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
มาตรฐานการ	อีเธอร์เน็ต PROFINET
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	ตรงตามข้อกำหนดของ AIDA
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	750
ปลั๊กไฟ	แค้
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	90 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	ปลั๊ก
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เต้ารับสายเคเบิล	แค้
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	RJ45
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	8
การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด	8
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	กด-ดึง พร้อมตัวล็อค ป้องกันการดึงโดยไม่ได้ตั้งใจ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ขั้วต่อรางฉนวน
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	50 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	50 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	1.75 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	1500 V
ป้องกัน	สามารถหมุน 360°
คุณสมบัติการส่งผ่าน	หมวด 5 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801 หมวด 5 ตามมาตรฐาน TIA/EIA-568B
การป้องกันการสัมผัสโดยตรงและโดยอ้อม	PELV
ขั้วต่อสายเคเบิล	Pg11 ทกเหลี่ยม SW20
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของสายเคเบิล	5.5 mm...10 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสาย	1.6 mm
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.25 mm ² ...0.32 mm ² AWG22 AWG23
หมายเหตุเกี่ยวกับหน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.25 - 0.32 มม. ² สำหรับตัวนำ 1 เส้น
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...70 °C

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ทดสอบไฟ	UL94 V-0
ระดับมลพิษ	2
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ, ซุบนิกเกิล
ที่อยู่อาศัยสี	เงิน
ซีลวัสดุ	NBR TPE-V
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง ซุบนิกเกิล และซุบทอง
ปลอกหุ้มฉนวนที่อนุญาต	PP PUR พีวีซี