

แมนนิโฟลด์ MHA3-PR10-3-1/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 525225

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	10
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ พร้อมราง DIN
ประเภทของวาล์วยึด	ด้วยเกลียวใน
ข้อต่อลม 1/33	G1/4
ข้อต่อลม 2	เกลียวด้านใน G1/8
ข้อต่อลม 3/11	G1/4
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด