

แมนนิโฟลด์ MHA4-PR10-3-1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 525238

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	10
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1710 g
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ พร้อมราง DIN
ประเภทของวาล์วยึด	ด้วยเกลียวใน
ข้อต่อลม 1/33	G3/8
ข้อต่อลม 2	เกลียวใน G1/4
ข้อต่อลม 3/11	G3/8
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด